



Come da figura

Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	WriteOn, Segnafili e segnacavi, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, bianco
N. d'ordine	1609760000
Tipo	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	25.4 mm	Altezza (pollici)	1 inch
Larghezza	76 mm	Larghezza (pollici)	2.9921 inch
Peso netto	39 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Qta/foglio	60	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo	Larghezza	76 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	bianco
Alogen	Sì	Materiale di base	pellicola di vinile
Caratteri stampati	senza	Approvazione secondo UL 969	No
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C		

Segnafili e segnacavi

Alogen	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	70 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	18 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	6 mm	Larghezza del campo di testo	19.05 mm
Altezza del campo di testo	25.4 mm	Diametro esterno conduttore	6 - 18 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 70 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	1 BAGPACK = 60 PIECES
---------------------------	-----------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		