



Come da figura

Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | WriteOn, Segnafili e segnacavi, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, bianco |
| N. d'ordine | 1609760000 |
| Tipo | WO 76/25 TP |
| GTIN (EAN) | 4008 190008789 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 25.4 mm | Altezza (pollici) | 1 inch |
| Larghezza | 76 mm | Larghezza (pollici) | 2.9921 inch |
| Peso netto | 39 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|-------------------------|---|---------------------|
| Adesivo | Adesivo di poliacrilato | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
| Qtà/foglio | 60 | Tipo di stampa | Neutro |
| Versione | autoadesivo | Larghezza | 76 mm |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Colori | bianco |
| Alogeni | Sì | Materiale di base | pellicola di vinile |
| Caratteri stampati | senza | Approvazione secondo UL 969 | No |
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C | | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 70 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 18 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 6 mm | Larghezza del campo di testo | 19.05 mm |
| Altezza del campo di testo | 25.4 mm | Diametro esterno conduttore | 6 - 18 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 70 mm ² | | |

Nota importante

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Informazioni sul prodotto | 1 BAGPACK = 60 PIECES |
|---------------------------|-----------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |