



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	WriteOn, Segnafili e segnacavi, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, bianco
N. d'ordine	<a href="#">1609770000</a>
Tipo	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-05-14T00:00:00+02:00

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0.9842 inch
Larghezza	127 mm	Larghezza (pollici)	5 inch
Peso netto	33 g		

## Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo
Larghezza	127 mm	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	bianco	Alogeni	Sì
Materiale di base	pellicola di vinile	Caratteri stampati	senza
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C

## Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, min.	70 mm <sup>2</sup>	Diametro esterno del conduttore, max.	32.3 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	8 mm	Larghezza del campo di testo	25.4 mm
Altezza del campo di testo	25.4 mm	Diametro esterno conduttore	8 - 32.3 mm
Sezione di collegamento dei conduttori	70 - 150 mm <sup>2</sup>		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		