



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | WriteOn, Segnafili e segnacavi, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, bianco |
| N. d'ordine | 1609770000 |
| Tipo | WO 127/25 TP |
| GTIN (EAN) | 4008190085810 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecniciwww.weidmueller.com**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 25 mm | Altezza (pollici) | 0.9842 inch |
| Larghezza | 127 mm | Larghezza (pollici) | 5 inch |
| Peso netto | 33 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------|
| Adesivo | Adesivo di poliacrilato | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
| Tipo di stampa | Neutro | Versione | autoadesivo |
| Larghezza | 127 mm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Colori | bianco | Alogenici | Sì |
| Materiale di base | pellicola di vinile | Caratteri stampati | senza |
| Approvazione secondo UL 969 | No | Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogenici | Sì | Sezione di collegamento cavo, max. | 150 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 70 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 32.3 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 8 mm | Larghezza del campo di testo | 25.4 mm |
| Altezza del campo di testo | 25.4 mm | Diametro esterno conduttore | 8 - 32.3 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 70 - 150 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |