



La busta trasparente ed esente da alogenzi di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS Multi-Card, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente
N. d'ordine	<a href="#">1610700000</a>
Tipo	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
CPZ	50 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	3.5 mm	Profondità (pollici)	0.1378 inch
Posizione verticale	43 mm	Altezza (pollici)	1.6929 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	1.66 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello 0.019 kg CO2 eq.

**Dati generali**

Tipo di stampa	Neutro
Larghezza	18 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	trasparente
Materiale di base	polipropilene
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Conductor and cable markers
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
Applicazione / Produttore	Segnafili e segnacavi

**Segnafili e segnacavi**

Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm <sup>2</sup>
Diametro esterno del conduttore, max.	115 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Diametro esterno conduttore	7 - 115 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 150 mm <sup>2</sup>

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto	Per fascette serracavo con una larghezza massima di 8,4 mm
---------------------------	--

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



## Accessori


### Cartellini ad innesto ESO



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 5 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1607710000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206109	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1631350000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190206208	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670370000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190430696	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670380000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430702	
CPZ	10 ST	

#### neutra



Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiera.

ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30

ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S

ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 16/40 MC NE GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1045630000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248779628	
CPZ	40 ST	


**WKM 18/43**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessori**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tipo	ELS 16/40 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1045620000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248779611	
CPZ	40 ST	

**ELS 16/40****ELS**

Le targhette ELS sono speciali etichette a inserto non adesive per i segnacavi WKM e i portacartellini di gruppo. Il poliestere opaco, sottile ma resistente allo strappo, offre un'ottima capacità di etichettatura e un'eccellente leggibilità. Utilizzate insieme alle guaine idrorepellenti WKM, garantiscono l'identificazione di lunga durata dei cavi anche negli ambienti più difficili.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ELS 16/40 MM GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005260000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118389975	
CPZ	2000 ST	
Tipo	ELS 16/40 MM WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005200000</a>	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390056	
CPZ	2000 ST	