

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS Multi-Card, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

	<u>'</u>
Versione	WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente
N. d'ordine	<u>1610700000</u>
Tipo	WKM 18/43
GTIN (EAN)	4008190204488
CPZ	50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
DOLLO			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	_		
Due four distà	3.5 mm	Due for dità /n alliai\	0.1378 inch
Profondità Posizione verticale	43 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	1.6929 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	1.66 g	Largitezza (poliici)	0.7007 1011
	1.00 g		
Temperature			
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.019 kg CO2 eq.	
Dati generali	Dania dania di daniadila	0.0.0.0.00 00 2 04.	
Dati generali			
Tipo di stampa	Neutro		
Larghezza	18 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	НВ		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	trasparente		
Materiale di base	polipropilene		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	MultiCard	
Numero di marcatori per combinazione		nd cable markers	
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C		
Applicazione / Produttore	Segnafili e segnacavi		
Segnafili e segnacavi			
Sezione di collegamento cavo, max.	150 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm²
Diametro esterno del conduttore, max.	115 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Diametro esterno conduttore	7 - 115 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	16 - 150 mm
Nota importante			
	5 (
Informazioni sul prodotto	Per fascette serracavo con	una larghezza massima di 8,4 mm	
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
FCLASS 11.0	27-28-11-02	FCLASS 12 0	27-28-11-02

Data di creazione 02.11.2025 01:35:51 MEZ

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Versione catalogo / Disegni

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02

27-28-11-02

Foglio dati

WKM 18/43



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 5 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<u>1607710000</u>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206109	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<u>1631350000</u>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190206208	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 5 P DIN A4 WS	Versione
Tipo N. d'ordine	ESO 5 P DIN A4 WS 1670370000	Versione Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
•		
N. d'ordine	1670370000	
N. d'ordine GTIN (EAN)	<u>1670370000</u> 4008190430696	
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ	1670370000 4008190430696 10 ST	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco
N. d'ordine GTIN (EAN) CPZ Tipo	1670370000 4008190430696 10 ST ESO 5 P DIN A4 GE	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x 16.5 mm, bianco Versione

neutra



Grazie a ELS MultiCard, i marcatori possono essere stampati mediante stampante PrintJet, plotter o stampante SMark. In particolare, la stampa a colori con la PrintJet ADVANCED permette svariate soluzioni per una siglatura ad alta visibilità di cavi e morsettiere. ELS 6/30 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 8/30 o nei portacartellini di gruppo EM8/30 ELS 7/40 è indicato per l'utilizzo nei portacartellini di gruppo SchT5S

ELS 16/40 è indicato per l'utilizzo nei segnacavi WKM 18/43 o nei portacartellini di gruppo SchT5 Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 ELS 16/40 MC NE GE
 Versione

 N. d'ordine
 1045630000
 ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, giallo

 GTIN (EAN)
 4032248779628

 CPZ
 40 ST

Data di creazione 02.11.2025 01:35:51 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	ELS 16/40 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1045620000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4032248779611	
CPZ	40 ST	

ELS 16/40



FLS

Le targhette ELS sono speciali etichette a inserto non adesive per i segnacavi WKM e i portacartellini di gruppo.ll poliestere opaco, sottile ma resistente allo strappo, offre un'ottima capacità di etichettatura e un'eccellente leggibilità. Utilizzate insieme alle guaine idrorepellenti WKM, garantiscono l'identificazione di lunga durata dei cavi anche negli ambienti più difficili.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ELS 16/40 MM GE	Versione
N. d'ordine	2005260000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, giallo
GTIN (EAN)	4050118389975	
CPZ	2000 ST	
Tipo	ELS 16/40 MM WS	Versione
N. d'ordine	2005200000	ELS, Marcatori per inserti, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, bianco
GTIN (EAN)	4050118390056	
Gille (E) (iv)		

Versione catalogo / Disegni 5