

**ZGB 30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcitore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcitore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmüller, bianco
N. d'ordine	<a href="#">1611930000</a>
Tipo	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
CPZ	20 Pieza

**ZGB 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	10.5 mm	Profondità (pollici)	0.4134 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch
Peso netto	0.48 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9	
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Versione	Orientabile	
Larghezza	7 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	bianco	
Materiale di base	poliammide 66	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker	
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	
Applicazione / Produttore	Weidmüller	

**Marcatori per connettori**

Passo in mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**ZGB 30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Strisce trasparenti STR****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	STR 7 F.SCHT 7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">0515300000</a>	Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente
GTIN (EAN)	4008190182175	
CPZ	20 ST	

**Cartellini ad innesto ESO****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1607720000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190206116	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1634780000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190273361	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670400000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190430726	
CPZ	10 ST	
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1670390000</a>	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190430719	
CPZ	10 ST	