

ZGB 30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ZGB 15 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellini può accogliere i dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 15.

ZGB 30 è un portacartellini di gruppo ribaltabile. Il portacartellino può contenere il dekafix 5, i marcatori per la siglatura di morsetti WS 12/5 o il marcatore ad innesto ESO 7.

I marcatori ad innesto e le strisce protettive si trovano alla voce "Accessori".

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cartellini per morsetti, Terminal marker, 32 x 7 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, bianco
N. d'ordine	1611930000
Tipo	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008190002251
CPZ	20 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	10.5 mm	Profondità (pollici)	0.4134 inch
Posizione verticale	32 mm	Altezza (pollici)	1.2598 inch
Larghezza	7 mm	Larghezza (pollici)	0.2756 inch
Peso netto	0.48 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9		
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale		
Versione	Orientabile		
Larghezza	7 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	bianco		
Materiale di base	poliammide 66		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Componente	
Numero di marcatori per combinazione	1 Component part = Terminal marker		
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C		
Applicazione / Produttore	Weidmueller		

Marcatori per connettori

Passo in mm (P) 5.00 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		


Strisce trasparenti STR



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STR 7 F.SCHT 7	Versione	
N. d'ordine	0515300000	Cartellini per morsetti, Cappuccio protettivo, 27 x 6.3 mm, trasparente	
GTIN (EAN)	4008190182175		
CPZ	20 ST		

Cartellini ad innesto ESO



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESO 7 DIN A4 WS	Versione	
N. d'ordine	1607720000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190206116		
CPZ	10 ST		
Tipo	ESO 7 DIN A4 GE	Versione	
N. d'ordine	1634780000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190273361		
CPZ	10 ST		
Tipo	ESO 7 P DIN A4 GE	Versione	
N. d'ordine	1670400000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, giallo	
GTIN (EAN)	4008190430726		
CPZ	10 ST		
Tipo	ESO 7 P DIN A4 WS	Versione	
N. d'ordine	1670390000	Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 27 x 6.3 mm, bianco	
GTIN (EAN)	4008190430719		
CPZ	10 ST		