


CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	ClipCard, Accessori, 90 x 58 mm, grigio
N. d'ordine	1631640002
Tipo	CC-H 85/54 GR
GTIN (EAN)	4008190465261
CPZ	20 Pieza

CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	13 mm	Profondità (pollici)	0.5118 inch
Posizione verticale	90 mm	Altezza (pollici)	3.5433 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2.2835 inch
Peso netto	20.9 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello -0.002 kg CO2 eq.

Dati generali

Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8
Versione	Supporto per siglatura
Larghezza	58 mm
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Colori	grigio
Alogenici	No
Materiale di base	poliammide 66
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura MultiCard
Industrie consigliate	Macchine
Numero di marcatori per combinazione	1 MultiCard = Accessories
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C

Marcatori per apparecchi

Alogenici	No
-----------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC-H 85/54 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Natural**

Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.
• Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
• Conformi a IEC 62275: 2006
• Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB 360/4,5 NC	Versione
N. d'ordine	1279000000	Fascette serracavo, 4,5 x 360 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
CPZ	100 ST	
Tipo	CB 365/7,5 NC	Versione
N. d'ordine	1279100000	Fascette serracavo, 7,5 x 365 mm, poliammide 66, 540 N
GTIN (EAN)	4008190104665	
CPZ	100 ST	