

Illustrazione del prodotto

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Utensile di azionamento
N. d'ordine	1650690000
Tipo	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	23.75 mm	Profondità (pollici)	0.935 inch
Posizione verticale	147 mm	Altezza (pollici)	5.7874 inch
Larghezza	27.76 mm	Larghezza (pollici)	1.0929 inch
Peso netto	14.96 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-40	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Esecuzione a prova di esplosione	No
-------------------------	-------------------	----------------------------------	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	Utensile di azionamento
----------	-------------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	POM	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	HB		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		