


**HDC-C-HD-BM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HD, HDD, HQ, MixMate, Femmina, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame |
| N. d'ordine | <a href="#">1651600000</a>  |
| Tipo        | HDC-C-HD-BM1.5AG  |
| GTIN (EAN)  | 4008190400279   |
| CPZ         | 100 Pieza   |

## HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|          |        |            |        |
|----------|--------|------------|--------|
| Diametro | 3.5 mm | Peso netto | 0.66 g |
|----------|--------|------------|--------|

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Dati generali

|                                    |                         |   |                           |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| Diametro contatto Ø codolo         | 1.6 mm                  | Lunghezza di spellatura, collegamento di 8 mm dimensionamento |                           |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a crimpare | Esecuzione inserto  | HD, HDD, HQ, MixMate      |
| Resistenza di passaggio            | ≤4 mΩ                   | Sezione di collegamento cavo, max.                            | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Superficie  | argento                   |
| Cicli di inserimento               | ≥ 500                   | Tipo  | Femmina                   |
| Materiale di base                  | Lega di rame            | Serie   | HD                        |
| Procedimento di fabbricazione      | torniti                 | Sezione di collegamento dei conduttori                        | 1.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Materiale del contatto             | Lega di rame            |   |                           |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

**HDC-C-HD-BM1.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC-C-HD-BM1.5AG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti torniti

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | CTX CM 1.6/2.5             | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">9018490000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)  | 4008190884598              | 4mm <sup>2</sup> , Crimpatura a W   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |
| Tipo        | CTIN CM 1.6/2.5            | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">9205430000</a> | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN)  | 4032248733446              | 6mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp   |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

### Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | REMOVAL TOOL HD            | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1866730000</a> | Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti |
| GTIN (EAN)  | 4032248437054              |  |
| CPZ         | 1 ST                       |  |

## HDC-C-HD-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## 4/2 poli



Serie HQ - Piccola nelle dimensioni, ma grande nelle prestazioni. Le caratteristiche elettriche parlano da sole. Anche in questo caso è possibile utilizzare i collaudati contatti a crimpare HD e HX.

Il livello del collegamento cavo è ideato per i contatti a crimpare. Il collaudato collegamento a crimpare viene utilizzato già da decenni.

I contatti a crimpare non sono forniti in dotazione con gli inserti.

Numero di poli: 4/2 (+PE)

Corrente di dimensionamento: 40/10 A

Tensione di dimensionamento: 690 / 250 V

Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA: 600 V AC/DC

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC HQ 4/2 FC              | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1003160000</a> | HDC - Connettore, Femmina, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698158              | Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ   |
| CPZ         | 1 ST                       |  |
| Tipo        | HDC HQ 4/2 MC              | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1003170000</a> | HDC - Connettore, Maschio, 690 V, 40 A, Numero di poli: 6, |
| GTIN (EAN)  | 4032248698165              | Collegamento a crimpare, Dimensioni di installazione: HQ   |
| CPZ         | 1 ST                       |  |