

## HDC 24D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| N. d'ordine | <a href="#">1654320000</a>  |
| Tipo        | HDC 24D TOBU 1PG29G   |
| GTIN (EAN)  | 4008190407148   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## HDC 24D TOBU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 73 mm    | Profondità (pollici) | 2.874 inch  |
| Posizione verticale | 72 mm    | Altezza (pollici)    | 2.8346 inch |
| Larghezza           | 58.5 mm  | Larghezza (pollici)  | 2.3031 inch |
| Peso netto          | 163.68 g |                      |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua              |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |
| Sostanza           | UV                 |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |
| Sostanza           | Ozono              |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |

## Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

## HDC 24D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni

|                     |                 |                      |       |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------|
| Entrata cavo        | con filettatura | Larghezza custodia C | 43 mm |
| Lunghezza, custodie | 73 mm           | Altezza Custodia B   | 72 mm |

### Esecuzione

|                                |                             |   |  |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi        | PG 29                       | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte superiore                                |
| Copertura                      | senza coperchio             | Numero entrate cavo in alto                   | 1  |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                           | Esecuzione custodia                           | Entrata cavo dall'alto,<br>Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma   | alto   |
| Dimensioni di installazione    | 4                           | Entrata cavo                                  | con filettatura                                |
| Tipo                           | Spina                       | Versione con gancio                           | Gancio trasversale                             |
| Guarnizione                    | nessuna sigillatura         | Filettatura (interna)                         | PG 29  |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                    | BG  | 4  |
| Adatti per ModuPlug®           | Sì                          |   |  |


### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24D TOBU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**



## HDC 24D TOBU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 10B DMDO 2QB           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1665240000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN)  | 4008190421946              | IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio      |
| CPZ         | 1 ST                       | trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none        |

### Versione IP68



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | VG 29-MS68                 | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1569120000</a> | VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 29,     |
| GTIN (EAN)  | 4008190176419              | 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),        |
| CPZ         | 10 ST                      | ottone, nichelato  |
| Tipo        | VG 29-K68                  | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1569030000</a> | VG K (pressacavo standard in plastica), Pressacavo, diritto, PG 29, 11 |
| GTIN (EAN)  | 4008190142872              | mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30     |
| CPZ         | 20 ST                      | min.), poliammide 6  |