

## HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| N. d'ordine | <a href="#">1665920000</a>  |
| Tipo        | HDC 32A DODQ 4BO  |
| GTIN (EAN)  | 4008190422950   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**HDC 32A DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme  
UL File Number Search [Sito web UL](#)  
N° certificato (cURus) E92202

**Dimensioni e pesi**

|                     |       |                      |             |
|---------------------|-------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 82 mm | Profondità (pollici) | 3.2283 inch |
| Posizione verticale | 17 mm | Altezza (pollici)    | 0.6693 inch |
| Larghezza           | 68 mm | Larghezza (pollici)  | 2.6772 inch |
| Peso netto          | 82 g  |                      |             |

**Temperature**

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |                                |  |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |                                |  |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |                                |  |
| Resistenza chimica    | Sostanza                    | Acetone                        |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente in certe condizioni |  |
|                       | Sostanza                    | Olio di perforazione           |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Diesel                         |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Alcool etilico                 |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Olio per trasmissione          |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Olio idraulico                 |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Resistente                     |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Resistente                     |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Benzina di petrolio            |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Sudore                         |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | Benzina super                  |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente in certe condizioni |  |
|                       | Sostanza                    | Acqua                          |  |
|                       | Resistenza chimica          | Resistente                     |  |
|                       | Sostanza                    | UV                             |  |
|                       | Resistenza chimica          | Instabile                      |  |
|                       | Sostanza                    | Ozono                          |  |
|                       | Resistenza chimica          | Instabile                      |  |

**Dati generali**

|                     |                        |                                  |                          |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 1.2 Nm                 | Materiale base della custodia    | alluminio pressofuso     |
| Superficie          | Verniciatura a polvere | Grado di protezione              | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC        | No                     | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile    |

**HDC 32A DODQ 4BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni**

|                     |          |                      |       |
|---------------------|----------|----------------------|-------|
| Entrata cavo        | Per basi | Larghezza custodia C | 56 mm |
| Lunghezza, custodie | 82 mm    | Altezza Custodia B   | 17 mm |

**Esecuzione**

|                                |                             |   |   |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Dimensione entrate cavi        | none                        | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Coperchio                                       |
| Copertura                      | con coperchio               | Coppia di serraggio                           | 1.2 Nm  |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                           | Esecuzione custodia                           | Coperchio per parti<br>inferiori della custodia |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma   | Standard  |
| Dimensioni di installazione    | 7                           | Entrata cavo                                  | Per basi  |
| Tipo                           | Copertura                   | Versione con gancio                           | Gancio trasversale                              |
| Colore (RAL)                   | RAL 7035                    | BG  | 7   |
| Adatti per ModuPlug®           | No                          |   |   |

**Classificazioni**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 32A DODQ 4BO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni



## HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

## Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 32A ABU                | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1665860000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190871253              | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard  |

## Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 32A SBU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1903870000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248586110              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 32A SBU 1PG29G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1666010000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190423049              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29                                 |

## HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 32A SBU 2M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1788040000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205486              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 32A SBU 2PG21G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1665980000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4008190423018              | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21                                 |

## Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 32A KBU 1M25G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1788080000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205523              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25                                  |
| Tipo        | HDC 32A KBU 1M32G          | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1788070000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:     |
| GTIN (EAN)  | 4032248205516              | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ         | 1 ST                       | Standard, Dimensione entrate cavi: M 32                                  |