

**Illustrazione del prodotto**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Versione    | Serie Z, Utensile di azionamento  |
| N. d'ordine | <a href="#"><u>1669630000</u></a> |
| Tipo        | ZBWW                              |
| GTIN (EAN)  | 4008190429119                     |
| CPZ         | 1 Pieza                           |

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|                     |           |                      |             |
|---------------------|-----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 23.75 mm  | Profondità (pollici) | 0.935 inch  |
| Posizione verticale | 140.18 mm | Altezza (pollici)    | 5.1589 inch |
| Larghezza           | 27.76 mm  | Larghezza (pollici)  | 1.0929 inch |
| Peso netto          | 17.44 g   |                      |             |

**Temperature**

|                                        |                |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -40 °C...55 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 °C         | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 100 °C         |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Altri dati tecnici**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Esecuzione a prova di esplosione | No |
|----------------------------------|----|

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Versione | Utensile di azionamento |
|----------|-------------------------|

**Dati dei materiali**

|                               |     |        |           |
|-------------------------------|-----|--------|-----------|
| Materiale di base             | POM | Colori | arancione |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB  |        |           |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |