

ESO 5 P DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 40 x |
|-------------|--|
| | 16.5 mm, giallo |
| N. d'ordine | <u>1670380000</u> |
| Tipo | ESO 5 P DIN A4 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190430702 |
| CPZ | 10 Pieza |



ESO 5 P DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| logazior | |
|----------|--|
| | |
| | |
| | |

ROHS

| Dimensioni e pesi | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0.0394 inch |
| Posizione verticale | 40 mm | Altezza (pollici) | 1.5748 inch |
| Larghezza | 16.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.6496 inch |
| Peso netto | 13.7 g | | |

Conforme

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | |
| Qtà/foglio | 60 | |
| Larghezza | 16.5 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | НВ | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | giallo | |
| Materiale di base | Poliestere, esente da PVC | |
| Caratteri stampati | senza | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Pagina di etichette |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Label sheet = Insert markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -4080 °C | |

Classificazioni

| EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
|-------------|---|---|
| EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| EC000761 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
| 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| 27-28-11-01 | | |
| | EC000761 EC000761 27-14-11-37 27-28-11-01 27-28-11-01 | EC000761 ETIM 9.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 |

Versione catalogo / Disegni



Disegni


ESO 5 P DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



ESO 5 P DIN A4 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di rotezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

| Tipo | WKM 18/43 | Versione |
|-------------|-------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1610700000</u> | WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, Segnafili e |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 | segnacavi, trasparente |
| CPZ | 50 ST | |

Versione catalogo / Disegni 4