

HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 3, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 6, torniti, Lega di rame
N. d'ordine	1682280000
Tipo	HDC-C-M3-SM6.0AG
GTIN (EAN)	4008190474010
CPZ	100 Pieza

HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
Nº certificado (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Diametro	6.1 mm	Peso netto	3.52 g
----------	--------	------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	3.6 mm	Lunghezza di spellatura, collegamento di 10 mm dimensionamento
Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare	Esecuzione inserto
Resistenza di passaggio	≤1 mΩ	Sezione di collegamento cavo, max.
Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²	Superficie
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo
Materiale di base	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione
Sezione di collegamento dei conduttori	6 - 6 mm ²	Materiale del contatto


Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		


HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
1,50 mm ²	AWG 16
2,50 mm ²	AWG 14
4,00 mm ²	AWG 12
6,00 mm ²	AWG 10
10,00 mm ²	AWG 7
	10 mm



HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Crimping tools**

Pinza crimpatrice per contatti torniti
• cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
• possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
• con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTIN CM 1.6/2.5	Versione
N. d'ordine	9205430000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248733446	6mm ² , 4-Indent-Crimp
CPZ	1 ST	
Tipo	CTX CM 3.6	Versione
N. d'ordine	9018480000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 4mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190884581	10mm ² , Crimpatura a W
CPZ	1 ST	
Tipo	CTIN CM 3.6	Versione
N. d'ordine	9205440000	Pinza crimpatrice per contatti, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
CPZ	1 ST	

Utensili per la rimozione dei contatti

Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REMOVAL TOOL CM 3	Versione
N. d'ordine	1866710000	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4032248437030	
CPZ	1 ST	