



Come da figura



PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 11 x 19 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1686170000</a>
Tipo	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
CPZ	25 Pieza

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0.748 inch
Peso netto	8.62 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Adesivo	Copolimero acrilico permanente				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4				
Qtà/foglio	200				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	19 mm				
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C				
Colori	giallo				
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	5000				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	25			
	Numero di marcatori per combinazione	200			
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 200 Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C				
Imprint	Neutro				

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

