



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1686180000</a>
Tipo	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
CPZ	25 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS Conforme

### Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0.315 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	10.44 g		

### Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	280		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	20 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C		
Colori	giallo		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	7000		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	25	
	Numero di marcatori per combinazione	280	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 280 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C		
Imprint	Neutro		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Disegni**

