



Come da figura



PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 11 x 28 mm, giallo
N. d'ordine	1686190000
Tipo	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4				
Qtà/foglio	125				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	28 mm				
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C				
Colori	giallo				
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico				
Caratteri stampati	senza				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	3125				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	25			
	Numero di marcatori per combinazione	125			
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 125 Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C				
Imprint	Neutro				

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

