



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi,<br>11 x 38 mm, giallo |
| N. d'ordine | <a href="#">1686200000</a>  |
| Tipo        | PAGETAB 38/11   |
| GTIN (EAN)  | 4008190492632   |
| CPZ         | 25 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 11 mm   | Altezza (pollici)    | 0.4331 inch |
| Larghezza           | 38 mm   | Larghezza (pollici)  | 1.4961 inch |
| Peso netto          | 8.62 g  |                      |             |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...93 °C

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| Adesivo   | Copolimero acrilico permanente                  |                     |  |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4   |                     |  |
| Qtà/foglio  | 100   |                     |  |
| Versione  | autoadesivo                                     |                     |  |
| Larghezza   | 38 mm   |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 93 °C   |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -29 °C  |                     |  |
| Colori  | giallo  |                     |  |
| Materiale di base   | Tessuto con strato acrilico                     |                     |  |
| Caratteri stampati  | senza   |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | 2500  |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura                              | Pagina di etichette |  |
|   | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 25                  |  |
|   | Numero di marcatori per combinazione            | 100                 |  |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Label sheet = 100 Device markers              |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego                              | -29...93 °C                                     |                     |  |
| Imprint   | Neutro  |                     |  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**

