



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 11 x 38 mm, giallo
N. d'ordine	1686200000
Tipo	PAGETAB 38/11
GTIN (EAN)	4008190492632
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici
Omologazioni

 ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0.4331 inch
Larghezza	38 mm	Larghezza (pollici)	1.4961 inch
Peso netto	8.62 g		

Temperature

 Campo delle temperature di impiego -29...93 °C
Conformità ambientale del prodotto

 Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%
Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Qtà/foglio	100		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	38 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C		
Colori	giallo		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	2500		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	25	
	Numero di marcatori per combinazione	100	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 100 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C		
Imprint	Neutro		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

