



Come da figura

PageTab è un'etichetta in tessuto fornita in fogli. Tranne la variante 8x20, tutte le etichette sono provviste di un bordo nero.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 22 x 56 mm, giallo
N. d'ordine	1686210000
Tipo	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
CPZ	25 Pieza

Dati tecnici
Omologazioni

 ROHS Conforme
Dimensioni e pesi

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	56 mm	Larghezza (pollici)	2.2047 inch
Peso netto	11.24 g		

Temperature

 Campo delle temperature di impiego -29...93 °C
Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente	
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	
Qtà/foglio	24	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	56 mm	
Campo delle temperature di impiego, max.	93 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C	
Colori	giallo	
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	600	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	25
	Numero di marcatori per combinazione	24
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 24 Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-29...93 °C	
Imprint	Neutro	

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Disegni

