

## LM MT300 60/36 SI


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 36 x 60 mm, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1686430001</a>                              |
| Tipo        | LM MT300 60/36 SI                                       |
| GTIN (EAN)  | 4008190494124   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 0.08 mm | Profondità (pollici) | 0.0031 inch |
| Posizione verticale | 36 mm   | Altezza (pollici)    | 1.4173 inch |
| Larghezza           | 60 mm   | Larghezza (pollici)  | 2.3622 inch |
| Peso netto          | 11.5 g  |                      |             |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

|  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
| Adesivo                                      | Adesivo di acrilato                             |                     |  |
| Qtà/foglio                                   | 21  |                     |  |
| Processo di stampa                           | Stampa laser                                    |                     |  |
| Versione                                     | autoadesivo                                     |                     |  |
| Larghezza                                    | 60 mm   |                     |  |
| Classe d'infiammabilità UL 94                | HB  |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, max.     | 150 °C  |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, min.     | -40 °C  |                     |  |
| Colori                                       | argento   |                     |  |
| Alogeni                                      | No  |                     |  |
| Materiale di base                            | Poliestere, esente da PVC                       |                     |  |
| Caratteri stampati                           | senza   |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | 210   |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura                              | Pagina di etichette |  |
|  | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10                  |  |
|  | Numero di marcatori per combinazione            | 21                  |  |
| Approvazione secondo UL 969                  | Sì  |                     |  |
| Numero di marcatori per combinazione         | 1 Label sheet = 21 Device markers               |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego           | -40...150 °C                                    |                     |  |

## Marcatori per apparecchi

Alogeni No

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Disegni**

