

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Foglio di poliestere per una protezione aggiuntiva della superficie e dell'impronta dei nostri marcatori di dispositivi, pretagliato su richiesta del cliente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 297 x 210 mm, trasparente
N. d'ordine	1689800000
Tipo	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008190861063
CPZ	10 Pieza

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.8 mm	Profondità (pollici)	0.0315 inch
Posizione verticale	297 mm	Altezza (pollici)	11.6929 inch
Larghezza	210 mm	Larghezza (pollici)	8.2677 inch
Peso netto	13 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...135 °C	Temperatura di posa	+5°C
------------------------------------	--------------	---------------------	------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Acrilato	Versione	autoadesivo
Larghezza	210 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	135 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Colori	trasparente
Alogeni	No	Materiale di base	Poliestere, esente da PVC
Caratteri stampati	senza	Campo delle temperature di impiego	-40...135 °C

Marcatori per apparecchi

Alogeni	No
---------	----

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		