

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 7, 2.8 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1694070000
Tipo	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2.8 mm	Altezza (pollici)	0.1102 inch
Peso netto	1.4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c		

Dati Generali

Diametro esterno	17.33 mm	Passo del filetto	1.27 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	15 mm
Spessore	2.80 mm	Pressacavo	PG 7
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	PG 7
Filettatura (interna)	PG 7	Lunghezza filettatura	2.8 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

