

**SKMU PG9-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 9, 2,8 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1694080000</a>
Tipo	SKMU PG9-MS
GTIN (EAN)	4008190872243
CPZ	100 Pieza

## SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### Dati tecnici

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2.8 mm	Altezza (pollici)	0.1102 inch
Peso netto	2.2 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

#### Dati Generali

Diametro esterno	20.79 mm	Passo del filetto	1.41 mm
Alogenici	No	Apertura della chiave 1	18 mm
Spessore	2.80 mm	Pressacavo	PG 9
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	PG 9
Filettatura (interna)	PG 9	Lunghezza filettatura	2.8 mm

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU PG9-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

