


LM WO 25/68 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura



Etichette in poliestere autoadesive adatte per le stampanti laser da ufficio in formato A4.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | LaserMark, Segnafili e segnacavi, 8.2 - 14.3 mm, 25 x 68 mm, giallo |
| N. d'ordine | 1695731687 |
| Tipo | LM WO 25/68 GE |
| GTIN (EAN) | 4008190924713 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.03 mm | Profondità (pollici) | 0.001 inch |
| Posizione verticale | 25 mm | Altezza (pollici) | 0.9842 inch |
| Larghezza | 68 mm | Larghezza (pollici) | 2.6772 inch |
| Peso netto | 10.2 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
|------------------------------------|--------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|---|---|---------------------|
| Adesivo | Acrilato | |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | |
| Qtà/foglio | 28 | |
| Tipo di stampa | Neutro | |
| Versione | autoadesivo | |
| Larghezza | 68 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | giallo | |
| Alogeni | No | |
| Materiale di base | Pellicola in poliestere | |
| Caratteri stampati | senza | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | 280 | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Pagina di etichette |
| | Numero di combinazioni per unità di imballaggio | 10 |
| | Numero di marcatori per combinazione | 28 |
| Dimensioni del campo di siglatura | 25 x 17 mm | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Label sheet = 28 Conductor and cable markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C | |

Segnafili e segnacavi

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 70 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² | Diametro esterno del conduttore, max. | 14.3 mm |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 8.2 mm | Larghezza del campo di testo | 25.4 mm |
| Altezza del campo di testo | 17 mm | Diametro esterno conduttore | 8.2 - 14.3 mm |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 70 mm ² | | |

Dati tecnici**Classificazioni**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Disegni

