

CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fissaggio di cavi o di gruppi di cavi con fascette nei commutatori e negli armadi elettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 19 x 19 mm, Plastica, 80 N
N. d'ordine	<u>1697950000</u>
Tipo	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008190883027
CPZ	100 Pieza



CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

	1	-		_		
On	\mathbf{n}	\mathbf{a}	a a	71	nη	п

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			,
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0.748 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0.748 inch
Lunghezza	2 mm	Lunghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	0.7 a		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

Larghezza max. fascetta serracavo	3.6 mm	Resistente ai raggi UV	Sì
Riaprire	No	Versione	autoadesivo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Campo delle temperature di impiego, max.	60 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	No
Materiale di base	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	18 lbf	Diametro del foro di fissaggio	4.1 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09
ECLASS 13.0	23-15-25-09	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Versione catalogo / Disegni

CBH 19/19 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

