



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie Z, Inserto, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Collegamento ad innesto, Beige scuro, Spina
N. d'ordine	<u>1698190000</u>
Tipo	STGH 4 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190886448
CPZ	50 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	23 mm	Drofondità (nalliai)	0.9055 inch
Posizione verticale	16.8 mm	Profondità (pollici) Altezza (pollici)	0.6614 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	1.09 g	Largriezza (poliici)	0.1908 IIICII
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	6	
Aaltri dati tecnici			
Istruzioni di montaggio	Spina	Esecuzione a prova di esplosione	No
Tipo di montaggio	innestato		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Custodia, in stato chiuso	Piastra terminale (necessaria)	No
Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per piano	4
Piani ponticellati internamente	No	Collegamento PE	No
Dati dei materiali			
Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	Boigo oddio
Dati dimensionamento			
Sezione di dimensionamento	1.5 mm ²	Tensione nominale	63 V
Tensione DC nominale	63 V	Corrente nominale	4 A
Norme	IEC 60947-7-1, IEC 61984	Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x	1.83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionament	o 1,5 kV	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7	-0.56 W
Grado di lordura	3		
Generale			
Numero di poli	4	Istruzioni di montaggio	Spina
Norme	IEC 60947-7-1, IEC 61984		•
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensionaı	mento)	
Direzione di collegamento	obliquo	Lunghezza di spellatura	4 mm
Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto	Numero di collegamenti	4

Data di creazione 12.11.2025 04:41:17 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Campo di sezioni, max.	1 mm ²	Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²
Dimensione lama	0,6 x 3,5 mm	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessib con terminali DIN 46228/1, max.	ile 1.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessib max.	ile, 1 mm²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	. 0.5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	6 mm ²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	0.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



... per contatti Weidmüller DFF e ZRV



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller DFF e ZRV

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF DFF	Versione
N. d'ordine	9014140000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.22mm²,
GTIN (EAN)	4008190297305	2.5mm², B-Crimp
CPZ	1 ST	
Tipo	HTF ZRV	Versione
Tipo N. d'ordine	HTF ZRV 9014840000	Versione Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.2mm²,
•		

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati opzionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiere modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BZT 1 WS 10/5	Versione
N. d'ordine	<u>1805490000</u>	Accessori, Supporto per siglatura
GTIN (EAN)	4032248270231	
CPZ	100 ST	
Tipo	BZT 1 ZA WS 10/5	Versione
Tipo N. d'ordine	BZT 1 ZA WS 10/5 1805520000	Versione Accessori, Supporto per siglatura
•		

Data di creazione 12.11.2025 04:41:17 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Supporto di montaggio



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 ERWZ ZRV1.5
 Versione

 N. d'ordine
 1705350000
 Utensili, Utensile di sbloccaggio

 GTIN (EAN)
 4008190320386

 CPZ
 1 ST