


MARKO-C. 50X50X50 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 50 x 50 mm, giallo
N. d'ordine	1700540001
Tipo	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
CPZ	10 Pieza

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1.9685 inch
Larghezza	50 mm	Larghezza (pollici)	1.9685 inch
Peso netto	3.87 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C
------------------------------------	-------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente				
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4				
Versione	autoadesivo				
Larghezza	50 mm				
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C				
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C				
Colori	giallo				
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico				
Colore stampa	nero				
Caratteri stampati	Symbol				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	70				
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette			
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10			
	Numero di marcatori per combinazione	7			
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 7 Device markers				
Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C				
Imprint	Fulmine nel triangolo				

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

