


MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Siglatura di apparecchi, Siglatura di apparecchi, 200 x 200 mm, giallo
N. d'ordine	1700560001
Tipo	MARKO-C.200X200X200 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896225
CPZ	10 Pieza

MARKO-C.200X200X200 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	0.05 mm	Profondità (pollici)	0.002 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7.874 inch
Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	10.2 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -29...80 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Copolimero acrilico permanente		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	200 mm		
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-29 °C		
Colori	giallo		
Materiale di base	Tessuto con strato acrilico		
Colore stampa	nero		
Caratteri stampati	Symbol		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	10		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Pagina di etichette	
	Numero di combinazioni per unità di imballaggio	10	
	Numero di marcatori per combinazione	1	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label sheet = 1 Device markers		
Campo delle temperature di impiego	-29...80 °C		
Imprint	Fulmine nel triangolo		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

