


KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	1712311002
Tipo	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
CPZ	10 Pieza

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	31.45 mm	Profondità (pollici)	1.2382 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	20.1 mm	Larghezza (pollici)	0.7913 inch
Peso netto	19.2 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-60 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.109 kg CO2 eq.	

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	Vite

Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Piastra di montaggio		

Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	10 mm ²
----------------------------	--------------------

Dimensioni

Passo in mm (P)	20.00 mm
-----------------	----------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	Piastra di montaggio
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	13.5 mm

KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	13.5 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		