

WSM 10 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

Piastrine WSM

- Inossidabili e resistenti agli acidi
- Caratteri marcati, perfettamente leggibili anche dopo la verniciatura
- Disponibili anche con stampa personalizzata, con forte contrasto sul supporto
- Contenuto del Service Box WSM, 40 per ciascuno di:
0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, massa, neutro. 200 fascette serracavo in acciaio (200 mm). 30 supporti in acciaio inox, 48 mm e 60 mm; 20 supporti in acciaio, 84 mm e 10 supporti in acciaio, 108 mm e 288 mm

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Versione | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 5.5 x 9.9 mm, argento |
| N. d'ordine | 1712500005 |
| Tipo | WSM 10 5 |
| GTIN (EAN) | 4008190947231 |
| CPZ | 200 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 0.3 mm | Profondità (pollici) | 0.0118 inch |
| Posizione verticale | 5.5 mm | Altezza (pollici) | 0.2165 inch |
| Larghezza | 9.9 mm | Larghezza (pollici) | 0.3898 inch |
| Peso netto | 0.15 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego | 500 °C |
|------------------------------------|--------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|
| Orientamento della stampa | orizzontale | | |
| Tipo di stampa | Standard | | |
| Larghezza | 9.9 mm | | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 500 °C | | |
| Colori | argento | | |
| Alogeni | No | | |
| Materiale di base | Acciaio inox 1.4404 | | |
| Caratteri stampati | Numeri | | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Componente | |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Component part = Conductor and cable markers | | |
| Campo delle temperature di impiego | 500 °C | | |
| Imprint | 5 | | |

Segnafi e segnacavi

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Alogeni | No | Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm ² | Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Accessori

Acciaio inox



La serie Weidmüller in acciaio inossidabile comprende un vasto assortimento di fascette serracavo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 316,
- ideali per impiego all'esterno,
- resistenti all'irraggiamento e alla corrosione,
- antimagnetici,
- bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo | SCT 4.6/838 | Versione |
| N. d'ordine | 1699940000 | Fascette serracavo, 4,6 x 838 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/679 | Versione |
| N. d'ordine | 1699930000 | Fascette serracavo, 4,6 x 679 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/520 | Versione |
| N. d'ordine | 1699920000 | Fascette serracavo, 4,6 x 520 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/360 C | Versione |
| N. d'ordine | 1699910000 | Fascette serracavo, 4,6 x 360 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/266 C | Versione |
| N. d'ordine | 1699900000 | Fascette serracavo, 4,6 x 266 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/201 C | Versione |
| N. d'ordine | 1699810000 | Fascette serracavo, 4,6 x 201 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | SCT 4.6/127 C | Versione |
| N. d'ordine | 1699800000 | Fascette serracavo, 4,6 x 127 mm, Acciaio inox 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| CPZ | 100 ST | |

Accessori

Supporti



WSM è un sistema di siglatura completo per cavi, conduttori, tubi e componenti che fornisce una siglatura permanente in ambienti incompatibili con altri tipi di marcatori. Questa linea di prodotti è costituita da piastrine di siglatura, supporti e fascette serracavo in acciaio inox, disponibili singolarmente o nella versione completa del set WSM e del Service Box.

Vantaggi:

- Stampa resistente del testo con forte contrasto per una leggibilità ottimale
- Resistenza al calore, al freddo, alla corrosione, agli acidi, alle sostanze chimiche, al fuoco ecc.
- Siglatura con un solo carattere e più caratteri, anche combinabile
- Montaggio veloce
- Ideale per l'ambiente esterno
- Semplice fissaggio con fascette serracavo

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo | WSMH 84MM | Versione |
| N. d'ordine | 1774520000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 84 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 1493 15 | mm, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WSMH 60MM | Versione |
| N. d'ordine | 1774510000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 60 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | mm, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WSMH 48MM | Versione |
| N. d'ordine | 1774500000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 48 x 11 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | mm, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WSMH 288MM | Versione |
| N. d'ordine | 1774490000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 288 x |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | 11 mm, argento |
| CPZ | 50 ST | |
| Tipo | WSMH 108MM | Versione |
| N. d'ordine | 1774530000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 14 - 79 mm, 108 x |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | 11 mm, argento |
| CPZ | 50 ST | |

Utensile stringifascette



Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo | WSM TOOL AUTOMATIK | Versione |
| N. d'ordine | 1774470000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 180 x 275 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149261 | argento |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | WSM TOOL MANUELL | Versione |
| N. d'ordine | 1774480000 | Marcatori in acciaio inox, Segnafili e segnacavi, 210 x 220 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | argento |
| CPZ | 1 ST | |