

SKMU EMV PG7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, PG 7, 4.7 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1718900000
Tipo	SKMU EMV PG7
GTIN (EAN)	4008190352127
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4.7 mm	Altezza (pollici)	0.185 inch
Peso netto	2.5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	17.33 mm	Passo del filetto	1.27 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	15 mm
Pressacavo	PG 7	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	PG 7	Filettatura (interna)	PG 7
Lunghezza filettatura	4.7 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

