

**SKMU EMV PG11**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, PG 11, 4.7 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1718920000</a>
Tipo	SKMU EMV PG11
GTIN (EAN)	4008190352141
CPZ	20 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-08-31T00:00:00+02:00

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	4.7 mm	Altezza (pollici)	0.185 inch
Peso netto	3.84 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Dati Generali

Diametro esterno	24.26 mm	Passo del filetto	1.41 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	21 mm
Pressacavo	PG 11	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	PG 11	Filettatura (interna)	PG 11
Lunghezza filettatura	4.7 mm		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Disegni**

