

SKMU EMV PG21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS EMV (controdado in ottone - EMC), Controdado, PG 21, 5.2 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1718950000
Tipo	SKMU EMV PG21
GTIN (EAN)	4008190352172
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Ultima data dell'ordine	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	5.2 mm	Altezza (pollici)	0.2047 inch
Peso netto	9.7 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	36.96 mm	Passo del filetto	1.59 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	32 mm
Pressacavo	PG 21	Materiale di base	ottone, nichelato
Filettatura (esterna)	PG 21	Filettatura (interna)	PG 21
Lunghezza filettatura	5.2 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Disegni

