

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 21, 3.5 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	1719200000
Tipo	SKMU PG21-MS
GTIN (EAN)	4008190352424
CPZ	100 Pieza

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	3.5 mm	Altezza (pollici)	0.1378 inch
Peso netto	2.07 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Dati Generali

Diametro esterno	36.96 mm	Passo del filetto	1.59 mm
Alogenici	No	Apertura della chiave 1	32 mm
Spessore	3.50 mm	Pressacavo	PG 21
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	PG 21
Filettatura (interna)	PG 21	Lunghezza filettatura	3.5 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU PG21-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

