

**SKMU PG42-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, PG 42, 5 mm, ottone, nichelato
N. d'ordine	<a href="#">1719230000</a>
Tipo	SKMU PG42-MS
GTIN (EAN)	4008190352486
CPZ	25 Pieza

### Dati tecnici

#### Omologazioni

ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	5 mm	Altezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	32.42 g		

#### Temperature

Temperatura d'esercizio

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione		
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c		

#### Dati Generali

Diametro esterno	66.99 mm	Passo del filetto	1.59 mm
Alogeni	No	Apertura della chiave 1	60 mm
Spessore	5.00 mm	Pressacavo	PG 42
Materiale di base	ottone, nichelato	Filettatura (esterna)	PG 42
Filettatura (interna)	PG 42	Lunghezza filettatura	5 mm

#### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Disegni**

