

**GWDR PG11-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, PG 11, Polietilene
N. d'ordine	<a href="#">1719460000</a>
Tipo	GWDR PG11-PO
GTIN (EAN)	4008190352714
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	2 mm	Altezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	0.15 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	-30 °C...90 °C
-------------------------	----------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati Generali

Silicone	Sì	quantità di fili	1
Diametro esterno	22.5 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C	Spessore	2.00 mm
Pressacavo	PG 11	Materiale di base	Polietilene
Diametro della guarnizione ad anello	22.50 mm	Guarnizione	PE-HD
Filettatura (esterna)	PG 11	Filettatura (interna)	PG 11
Diametro interno D2	18.60 mm		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Disegni**

