



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 9, neoprene
N. d'ordine	1719550000
Tipo	GWDR PG9-NP
GTIN (EAN)	4008190352813
CPZ	100 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	1.2 mm	Altezza (pollici)	0.0472 inch
Peso netto	0.36 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	21 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	Si
Spessore	1.20 mm	Pressacavo	PG 9
Materiale di base	neoprene	Diametro della guarnizione ad anello	21.00 mm
Guarnizione	neoprene	Filettatura (esterna)	PG 9
Filettatura (interna)	PG 9	Diametro interno D2	14.00 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Disegni

