

**GWDR PG21-NP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 21, neoprene
N. d'ordine	<a href="#">1719590000</a>
Tipo	GWDR PG21-NP
GTIN (EAN)	4008190352851
CPZ	100 Pieza

## GWDR PG21-NP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	1.5 mm	Altezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	0.86 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	35 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	Si
Spessore	1.50 mm	Pressacavo	PG 21
Materiale di base	neoprene	Diametro della guarnizione ad anello	35.00 mm
Guarnizione	neoprene	Filettatura (esterna)	PG 21
Filettatura (interna)	PG 21	Diametro interno D2	28.30 mm

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**Disegni**

