

GWDR PG36-NP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 36, neoprene
N. d'ordine	1719610000
Tipo	GWDR PG36-NP
GTIN (EAN)	4008190352875
CPZ	20 Pieza

GWDR PG36-NP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	1.5 mm	Altezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	3 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	60 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	Si
Spessore	1.50 mm	Pressacavo	PG 36
Materiale di base	neoprene	Diametro della guarnizione ad anello	60.00 mm
Guarnizione	neoprene	Filettatura (esterna)	PG 36
Filettatura (interna)	PG 36	Diametro interno D2	47.00 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Disegni

