

GWDR PG48-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura







Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, PG 48, neoprene
N. d'ordine	<u>1719630000</u>
Tipo	GWDR PG48-NP
GTIN (EAN)	4008190352899
CPZ	5 Pieza



GWDR PG48-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

_			-	-
()n	กดได	oga	710	nı

ROHS

Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	1.5 mm	Altezza (pollici)	0.0591 inch
Peso netto	4 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C	100 °C

Conforme

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati Generali

Silicone	No	quantità di fili	1
Diametro esterno	71 mm	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Spessore	1.50 mm
Pressacavo	PG 48	Materiale di base	neoprene
Diametro della guarnizione ad anello	71.00 mm	Guarnizione	neoprene
Filettatura (esterna)	PG 48	Filettatura (interna)	PG 48
Diametro interno D2	59.30 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Versione catalogo / Disegni



GWDR PG48-NP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

