

CB 200/3,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

| Versione | Fascette serracavo, 3.5 x 200 mm, poliammide 66, 180 N $$ |
|-------------|---|
| N. d'ordine | <u>1720660000</u> |
| Tipo | CB 200/3,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4008190362348 |
| CPZ | 100 Pieza |



CB 200/3,5 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

| logazion | |
|----------|--|
| | |
| | |

| Omologazioni | 4 4 - |
|--------------|---------------|
| | |
| | CCTL |

| ROHS | Conforme |
|-----------------------|-------------|
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR) | E317499 |

Dimensioni e pesi

| D (1%) | 1.0 | D (1957 / 119.37 | 0.0470: 1 |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1.2 mm | Profondità (pollici) | 0.0472 inch |
| Posizione verticale | 200 mm | Altezza (pollici) | 7.874 inch |
| Larghezza | 3.5 mm | Larghezza (pollici) | 0.1378 inch |
| Peso netto | 0.93 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
|-----------------------|-----------------------------|
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Materiale di installazione

| Resistente ai raggi UV | No | Riaprire | No |
|---|--------|--|---------------|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Alogeni | No |
| Diametro del cavo, max. | 50 mm | Materiale di base | poliammide 66 |
| Resistenza alla trazione | 180 N | Diametro fascio, max. | 50 mm |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 40 lbf | Diametro fascio, min. | 3 mm |

Classificazioni

| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 | ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Versione catalogo / Disegni



CB 200/3,5 BK

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com