

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio
N. d'ordine	1723820000
Tipo	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
CPZ	10 Pieza

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	36.5 mm	Profondità (pollici)	1.437 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Diametro	3 mm	Peso netto	68.96 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	Sì
-------------------	-------------	----------------------------------	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	Serracavo
----------	-----------

Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
-------------------	---------	--------	---------

Dimensioni

Diametro	3 mm
----------	------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13.5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		