


**BS 35II/KLBUE 4-13.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Set di fissaggio, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1723820000</a>
Tipo	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	36.5 mm	Profondità (pollici)	1.437 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Diametro	3 mm	Peso netto	68.96 g

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Esecuzione a prova di esplosione	Sì
-------------------	-------------	----------------------------------	----

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Serracavo
----------	-----------

## Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
-------------------	---------	--------	---------

## Dimensioni

Diametro	3 mm
----------	------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Diametro del cavo, max.	13.5 mm	Diametro del cavo, min.	4 mm
-------------------------	---------	-------------------------	------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		