

HDC-KIT-HSB 06.500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I kit RockStar® sono costituiti da inserto maschio, inserto femmina, calotta, base passante e pressacavo.

Weidmüller offre una gamma delle combinazioni di connettori più diffuse, con filetti di ingresso cavo nel sistema metrico o PG, con collegamento a vite o PUSH IN.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HSB, Dimensioni di installazione: 6, Poli: 6, Collegamento a vite, 400 V, 35 A, alluminio pressofuso, PG 21
N. d'ordine	1724000000
Tipo	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 596.68 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 100 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Dati generali

Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP65
Serie	HSB		

Esecuzione

Dimensione entrate cavi	PG 21	Numero entrate cavo in alto	0
Numero entrate cavo laterali	1	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Dimensioni di installazione	6
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	6		

Dati generali

Numero di poli	6	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite
Dimensioni di installazione	6	Pressacavo	PG 21
Materiale di base	alluminio pressofuso	Serie	HSB
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	400 V	Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	35 A
BG	6		

Esecuzione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Dimensioni di installazione	6
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
Superficie	Verniciatura a polvere	Coppia di serraggio max. contatto principale	1.5 Nm
Materiale di base	alluminio pressofuso	Coppia di serraggio min. contatto principale	1.2 Nm
BG	6		

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

HDC COS



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC COS 16	Versione
N. d'ordine	1431000000	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190052706	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC COS 24	Versione
N. d'ordine	1430900000	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190077228	
CPZ	1 ST	
Tipo	HDC COS 32	Versione
N. d'ordine	1430800000	Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica
GTIN (EAN)	4008190176181	
CPZ	1 ST	

SPB



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SPB-M 3	Versione
N. d'ordine	1203600000	Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco
GTIN (EAN)	4008190120047	
CPZ	100 ST	