

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Piede di montaggio su guida di supporto, argento, acciaio, non rivestito, M 4, Larghezza: 14 mm |
| N. d'ordine | 1724580000 |
| Tipo | FM 4.2/TS35 |
| GTIN (EAN) | 4008 190377717 |
| CPZ | 40 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 7 mm | Profondità (pollici) | 0.2756 inch |
| Posizione verticale | 50.2 mm | Altezza (pollici) | 1.9764 inch |
| Larghezza | 14 mm | Larghezza (pollici) | 0.5512 inch |
| Peso netto | 4.5 g | | |

Temperature

| | |
|----------------------|---------------|
| Temperatura ambiente | -5 °C...40 °C |
|----------------------|---------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----|
| Tipo di fissaggio | innestabile | Esecuzione a prova di esplosione | No |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|-------|
| Versione | per guide di supporto | Guida equipaggiata | TS 35 |
|----------|-----------------------|--------------------|-------|

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------|------------------------|------------|-----------|
| Materiale di base | acciaio, non rivestito | Superficie | nichelato |
| Colori | argento | | |

Dimensioni

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|----------|
| Filettatura (interna) | M 4 | Passo in mm (P) | 14.00 mm |
| Dimensioni di fissaggio | 4.2 mm | | |

Generale

| | | | |
|------------|-----------|--------------------|-------|
| Superficie | nichelato | Guida equipaggiata | TS 35 |
|------------|-----------|--------------------|-------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |

Disegni

