


DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Contatto a crimpare (Morsetto)
N. d'ordine	1730290000
Tipo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
CPZ	6500 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5

DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.47 g
------------	--------

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C
Temperatura d'esercizio	130 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Superficie	stagnato
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Generale

Superficie	stagnato
------------	----------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	6 mm	Tipo di collegamento	Contatto a crimpare
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	1 mm ²	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	1 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		