

**DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Contatto a crimpare (Morsetto)
N. d'ordine	<a href="#">1730290000</a>
Tipo	DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND
GTIN (EAN)	4008190386733
CPZ	6500 Pieza

**DFFC .5-1.0 ZRV1.5 BAND**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Peso netto	0.47 g
------------	--------

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio	130 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid	Superficie	stagnato
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

**Generale**

Superficie	stagnato
------------	----------

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Lunghezza di spellatura	6 mm	Tipo di collegamento	Contatto a crimpare
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	1 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		